

Keysight U1401B 手持式多功能校驗器 / 電錶

只需一項工具就可同時進行量測與校驗

在校驗製程控制零件時，您需同時使用數位萬用電錶（DMM）來執行量測。Keysight U1401B 手持式多功能校驗器 / 電錶將兩種不同儀器合而為一，方便您同時進行量測與校驗。

是德科技最新款的 U1401B 校驗器 / 電錶，以令人耳目一新的亮橘色外觀新登場！

您不需要額外的 DMM

- 只需一台儀器就可輕鬆上路
- 堅固耐用，提供 3 年保固
- 經濟實惠的多功能儀器



主要規格

電源	
電壓與電流	雙極 15 V，25 mA
方波	0.5 Hz 至 4.8 kHz
自動掃瞄與斜波	有，使用者自訂
量測功能	
直流、交流、交流 + 直流	250 V，500 mA
電阻	500 Ω 至 50 M Ω
溫度	K 型熱耦，-40 °C 至 1372 °C (-40 °F 至 2502 °F)
頻率	200 kHz
二極體 / 導通性測試	有
資料記錄功能	
將資料記錄到 PC	手動與自動紀錄
最小值 / 最大值 / 平均值	有
讀值保留	有
其他	
顯示幕	雙行顯示，分段式 LCD
電源	可充電的鎳氫電池
安規	CAT II 150 V
保固	3 年

詳細功能介紹



三年保固



是德科技的卓越產品與長達 3 年保固服務的完美結合，助您一臂之力達成業務目標：增強操作便利性，降低持有成本，增強量測信心。

五年保固延長計劃



www.keysight.com/find/AssurancePlans

是德科技提供經濟實惠的五年保固保證，確保儀器的運作達到規格要求，您可持續信賴儀器的量測準確度。

訂購資訊

手持式多功能校驗器 / 電錶



U1401B

U1401B 的標準配備

- 快速入門指南
- 校驗證書 (CoC)
- 校驗器 / 電錶的標準測試導線組
- 用於毫安培 (mA) 模擬的黃色測試導線
- 保護套
- 可充電電池組
- 交流電源轉接器和電源線 (視不同國家而定)

選購配件



U5481A IR 轉 USB 接線



U1186A K 型熱耦和轉接器



- U1181A 浸入式溫度探棒
- U1182A 工業用表面溫度探棒
- U1183A 空氣溫度探棒